



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 05/2018 | Seite 1



P.S. LUMEN

Beschreibung

Photolumineszente Transferfolie für Cad-Cut® Anwendungen (weiß mit gelbem Effekt). Sehr leicht zu entgittern. Für kleine Schriften und ausgefeilte Motiven nicht geeignet. Rückklebender Polyesterträger.



Stärke 100 micron

Verwendung

Das Material ist geeignet für Baumwolle, Polyester, und Polyester-Baumwolle Gemische (nicht Silikon behandelte oder sublimierte Textilwaren).

- Folie spiegelverkehrt schneiden.
- Entgittern (Für schnelleres und einfaches Entgittern empfehlen wir, das geschnittene Material für einige Sekunden auf eine 60-70° warme Oberfläche aufzulegen)
- zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen
- transferieren zu den hier angegebenen Bedingungen
- Die Polyester-Trägerfolie warm oder kalt entfernen



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

Messer neu bei 45°
Schnittdruck 80 gf
Geschwindigkeit
30 cm/sek



Transferparameter

150°C für 15 sek.
mittlerer Druck (3-4 bar)

Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.
Waschbar bei **40°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.
Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe
Kann nicht trocken gereinigt werden
Geeignet für Wäschetrockner, Outdoor/Imprägnieren programme
Produkt kompatibel mit REACH

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



N.B. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!
Für beste Ergebnisse empfehlen wir, das Produkt weit weg von Sonnenschein und Staub, in vertikaler Position und an Temperaturen zwischen 18°C und 26°C zu versorgen



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italien

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

